

FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



gPV 10×85円筒型ヒューズカートリッジは、最大電圧 1,500 DCまでの太陽光発電モジュールの保護(フィールド保護)を小型かつ安全で経済的に実現するために設計されています。これらは、過負荷と短絡の両方に対する保護を提供します (IEC60269-6 および UL248-19 規格準拠 GPV クラス)。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, カートリッジヒューズ, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
注文番号	4000005431
種別	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243440424
数量	50 items

FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.3464 inch
幅	10.3 mm	幅 (インチ)	0.4055 inch
正味重量	18.07 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ヒューズカートリッジ

ヒューズリンク規格	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	電流	30 A
定格 DC 電圧	1500 V	定格遮断性能	10 kA
接点の材質	銀メッキの	最大電力損失	5.5 W

分類

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		