

## LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 80プロファイルは、取り付けレールと壁掛けの両方が可能であるため、幅広い取り付けオプションをご用意しています。これにより、空間的な条件と要件に柔軟に適應できるようになります。特に重いコンポーネントの場合は、追加のロックフィートを使用して安定性を向上させることができます。

RS80プロファイルのもう1つの利点は、サイズに合わせて個別にカットできる点です。これにより、必要に応じてシステムを正確に設計する自由が得られます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, クロスヘッドネジ
注文番号	<a href="#">4011200000</a>
種別	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
数量	100 items

## LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	5.6 mm	奥行き (インチ)	0.2205 inch
高さ	5.6 mm	高さ (インチ)	0.2205 inch
幅	15.1 mm	幅 (インチ)	0.5945 inch
正味重量	0.65 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

表面仕上 その他 基本材質 スチール  
比較追跡指数 (CTI) ≥ 600

## 一般データ

色 グレー 保護度合い IP20  
カラーチャート (類似) RAL 7035 封止オプション いいえ

## 分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90

