

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS 80プロファイルは、取り付けレールと壁掛けの両方が可能であるため、幅広い取り付けオプションをご用意しています。これにより、空間的な条件と要件に柔軟に適応できるようになります。特に重いコンポーネントの場合は、追加のロックフィートを使用して安定性を向上させることができます。

RS80プロファイルのもう1つの利点は、サイズに合わせて個別にカットできる点です。これにより、必要に応じてシステムを正確に設計する自由が得られます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, クロスヘッドネジ
注文番号	4011200000
種別	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
数量	100 items

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	5.6 mm	奥行き (インチ)	0.2205 inch
高さ	5.6 mm	高さ (インチ)	0.2205 inch
幅	15.1 mm	幅 (インチ)	0.5945 inch
正味重量	0.65 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

表面仕上	その他	基本材質	スチール
比較追跡指数 (CTI)	≥ 600		

一般データ

色	グレー	保護度合い	IP20
カラーチャート (類似)	RAL 7035	封止オプション	いいえ

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

