



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

#### 一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 0.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 16.9 mm, 高さ: 7 mm
注文番号	<a href="#">4019420000</a>
種別	PTSC KB40X14
GTIN (EAN)	4008190243029
数量	100 items

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.2756 inch
幅	16.9 mm	幅 (インチ)	0.6654 inch
正味重量	1.13 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

表面仕上	その他	基本材質	スチール
------	-----	------	------

## 一般データ

色	グレー	カラーチャート (類似)	RAL 7035
---	-----	--------------	----------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		