

## RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## ポイントツーポイント接続

- IPC-620コネクタとプラグインコネクタの間での切り替え
- 12-22-24-34-38ポイント

## 一般注文データ

注文番号	6720000787
種別	<a href="#">RS PLC IPC-620 12-POINTS</a>
GTIN (EAN)	4050118485790
数量	1 items

## RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	61 mm	奥行き (インチ)	2.4016 inch
高さ	266 mm	高さ (インチ)	10.4724 inch
幅	29 mm	幅 (インチ)	1.1417 inch
正味重量	8001.53 g		

## 温度

保管温度	0...50 °C	動作温度	0...50 °C
------	-----------	------	-----------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

## 接続データ

極数 (コントロール側)	12 極	接続 (フィールド側)	Card edge
制御側の接続	3.5ピッチS2Lヘッダ		

## 接続データ

接続 (フィールド側)	Card edge
-------------	-----------

## 評価データ

動作電圧	150 V	チャンネルごとの最大電流	5 A
------	-------	--------------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## 絶縁協調 (EN50178)

汚染度レベル	2
--------	---

