

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ポイントツーポイント接続

- IPC-620コネクタとプラグインコネクタの間での切り替え
- 12-22-24-34-38ポイント

一般注文データ

注文番号	6720001225
種別	RS PLC IPC-620 38-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485813
数量	1 items

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	126 mm	奥行き (インチ)	4.9606 inch
高さ	266 mm	高さ (インチ)	10.4724 inch
幅	29 mm	幅 (インチ)	1.1417 inch
正味重量	2036.2 g		

温度

保管温度	0...50 °C	動作温度	0...50 °C
------	-----------	------	-----------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

接続データ

極数 (コントロール側)	20 極	接続 (フィールド側)	Card edge
制御側の接続	SL 5.08		

接続データ

接続 (フィールド側)	Card edge
-------------	-----------

評価データ

動作電圧	125 V	チャンネルごとの最大電流	3 A
合計動作電流	10 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

汚染度レベル	2
--------	---

