

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com**貫通接続**

- PLC-5 1771の差し込み式コネクタへの変換
- 10、12、18、21、または40ポイントカード

一般注文データ

注文番号	6720001400
種別	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
数量	1 items

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	142 mm	奥行き (インチ)	5.5905 inch
高さ	254 mm	高さ (インチ)	10 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	196 g		

温度

保管温度	0...50 °C	動作温度	0...50 °C
------	-----------	------	-----------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

