

DRM570524

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

D-SERIES DRMシリーズ

- 4 CO 接点
- オプションの AC または DC コイル

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | D-SERIES DRM, リレー, 接点数: 4, CO接点, AgNiフラッシュ金メッキ, 定格制御電圧: 24 V AC, 持続電流: 5 A, プラグイン接続 |
| 注文番号 | 7760056083 |
| 種別 | DRM570524 |
| GTIN (EAN) | 4032248855186 |
| 数量 | 20 items |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E312083

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 35.7 mm | 奥行き (インチ) | 1.4055 inch |
| 高さ | 27.4 mm | 高さ (インチ) | 1.0787 inch |
| 幅 | 21 mm | 幅 (インチ) | 0.8268 inch |
| 正味重量 | 19.95 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|-------------------|
| 保管温度 | -40 °C...70 °C | 周囲温度 | -40 °C...55 °C |
| 動作温度 | | 湿度 | 相対湿度35 ~ 85%、結露なし |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

公称データUL

証明書番号 (cURus) E312083

制御側

| | | | |
|---------|--------------------|---------|----------------------------------|
| 定格制御電圧 | 24 V AC | 定格電流 AC | 62.4 mA (50 Hz), 52.2 mA (60 Hz) |
| 公称出力 | 1.0...1.2VA (60HZ) | コイル抵抗 | 160 Ω ± 10 % |
| ステータス表示 | 該当なし | | |

負荷側

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| 定格スイッチング電圧 | AC250 V | 持続電流 | 5 A |
| 定格負荷の最大回路周波数 | 0.1 Hz | 最大開閉電圧、AC | 250 V |
| 突入電流 | 10 A / 50 ms | AC スwitching容量 (抵抗)、最大 | 1250 VA |
| DC スwitching容量 (抵抗)、最大 | 120 W @ 24 V | スイッチオン遅延 | <20 ms |
| スイッチオフ遅延 | <20 ms | 接点の種別 | 4 CO contact (AgNi flash gold-plated) |
| 機械的耐用期間 | 20 x 10 6開閉サイクル | 最小スイッチング電源 | 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

一般データ

| | | |
|-------------------|------------|--------|
| テストボタンが使用可能 | いいえ | |
| メカニカルスイッチの位置表示 | はい | |
| 色 | 透明 | |
| UL94 可燃性等級コンポーネント | コンポーネント | リレーカバー |
| | UL94 可燃性等級 | V-2 |

技術データ

| | |
|------------|------------|
| コンポーネント | リレー底板 |
| UL94 可燃性等級 | V-0 |
| コンポーネント | リレーステータス表示 |
| UL94 可燃性等級 | HB |

絶縁協調

| | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 定格電圧 | 250 V | 汚染度 | 2 |
| サージ電圧カテゴリ | III | 制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリーンパス | ≥ 5.5 mm |
| 制御側 - 負荷側の耐電圧 | 1.8 kVeff / 1分 | 隣接接点の耐電圧 | 1 kVeff / 1 min |
| 開接点の耐電圧 | 1 kVeff / 1 min | インパルス耐電圧 | 6 kV (1.2/50 μs) |
| 保護度合い | IP20 | | |

承認/標準の詳細

| | |
|---------------|---------|
| 証明書番号 (cURus) | E312083 |
|---------------|---------|

接続データ

| | |
|--------|---------|
| 導体接続方法 | プラグイン接続 |
|--------|---------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

図面

配線図



下からのピンのビュー

グラフ




DC 負荷制限曲線 抵抗負荷

グラフ



機器耐用期間

グラフ



AC 動作電圧範囲

寸法図



DRM570524

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

その他



型式コード

DRM570524

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ソケット



D-SERIES DRMシリーズ用リレーソケット

- 2 か 4 CO 接点
- ネジおよびPUSH IN接続
- 標準、および低い高さ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | FS 4CO | バージョン |
| 注文番号 | 7760056107 | D-SERIES DRM, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4032248855575 | ねじ接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | SCM 4CO ECO | バージョン |
| 注文番号 | 7760056264 | D-SERIES DRM, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 6 A, ね |
| GTIN (EAN) | 6944169662973 | じ接続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | SCM 4CO P | バージョン |
| 注文番号 | 7760056363 | D-SERIES DRM, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 6 A, |
| GTIN (EAN) | 6944169772276 | PUSH IN |
| 数量 | 10 ST | |

保持クリップ



D-SERIES DRM リレー対応保持クリップ

- 金属およびプラスチック製保持クリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | DRM/DRL CLIP M | バージョン |
| 注文番号 | 7760056108 | D-SERIES, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4032248855568 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | SCM CLIP P | バージョン |
| 注文番号 | 7760056367 | D-SERIES DRM, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 6944169773334 | |
| 数量 | 5 ST | |

DRM570524

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

LED




D-SERIESリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。
 • 緑色の LED 搭載

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | RIM 3 6/24VUC | バージョン |
| 注文番号 | 7940018457 | D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接 |
| GTIN (EAN) | 4032248878192 | 続 |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | RIM 3 24/60VUC | バージョン |
| 注文番号 | 7760056018 | D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接 |
| GTIN (EAN) | 4032248878130 | 続 |
| 数量 | 10 ST | |

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカース。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | バージョン |
| 注文番号 | 1520980000 | ESG, デバイスマーカー x 26 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4050118327939 | |
| 数量 | 80 ST | |
| 種別 | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | バージョン |
| 注文番号 | 1521000000 | ESG, デバイスマーカー x 26 mm, PA 66, 色: グレー, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4050118327878 | |
| 数量 | 80 ST | |
| 種別 | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | バージョン |
| 注文番号 | 1520990000 | ESG, デバイスマーカー x 26 mm, PA 66, 色: 黄色, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4050118327861 | |
| 数量 | 80 ST | |

DRM570524

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：


- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ESG 9/26 SCM ECO MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1525800000 | ESG, デバイスマーカー x 26 mm, PA 66, 色: 顧客の仕様に準拠, プラ |
| GTIN (EAN) | 4050118331875 | グ接続可能 |
| 数量 | 16 ST | |

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 6/15 K MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1880100000 | ESG, デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| 数量 | 200 ST | |
| 種別 | ESG 6/15 K MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1880130000 | ESG, デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 黄色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248478910 | |
| 数量 | 200 ST | |

DRM570524

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 6/17 K MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1880110000 | ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 黄色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248478798 | |
| 数量 | 200 ST | |
| 種別 | ESG 6/17 K MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1880120000 | ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248478804 | |
| 数量 | 200 ST | |

ESG 6/15



長い耐用期間の補償：ESG
マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | ESG 6/15 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2619940000 | ESG, デバイスマーカー, 6 x 15 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | |
| 数量 | 3000 ST | |

ESG 6/17



長い耐用期間の補償：ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | ESG 6/17 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2005100000 | ESG, デバイスマーカー, 6 x 17 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | |
| 数量 | 3000 ST | |

DRM570524

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

対応

ソケット



D-SERIES DRMシリーズ用リレーソケット

- 2 か 4 CO 接点
- ネジおよびPUSH IN接続
- 標準、および低い高さ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SCM 4CO ECO | バージョン |
| 注文番号 | 7760056264 | D-SERIES DRM, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 6 A, ねじ接続 |
| GTIN (EAN) | 6944169662973 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | FS 4CO | バージョン |
| 注文番号 | 7760056107 | D-SERIES DRM, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 10 A, ねじ接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248855575 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | SCM 4CO P | バージョン |
| 注文番号 | 7760056363 | D-SERIES DRM, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 6 A, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 6944169772276 | |
| 数量 | 10 ST | |