

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ**D-SERIES DRLシリーズ リレーソケット**

- 2、3、4 CO 接点
- ネジ接続

一般注文データ

バージョン	D-SERIES DRL, リレーソケット, 接点数: 2, CO接点, 持続電流: 10 A, ネジ接続
注文番号	7760056225
種別	SLD F 2CO
GTIN (EAN)	6944169634017
数量	10 items

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数

ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E312083

寸法と重量

深さ	30 mm
高さ	83.6 mm
幅	24 mm
正味重量	48.6 g

奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ (インチ)	3.2913 inch
幅 (インチ)	0.9449 inch

温度

保管温度	-40 °C...85 °C
動作温度	

周囲温度	-40 °C...65 °C
湿度	相対湿度35 ~ 85%、結露なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データ UL

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

負荷側

定格スイッチング電圧	300 V AC
最大開閉電圧、AC	300 V

持続電流	10 A
接点の種別	2 CO contact

一般データ

取り付けレール	TS 35
---------	-------

色	黒色
---	----

UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級 コンポーネント UL94 可燃性等級 コンポーネント UL94 可燃性等級	ハウジング V-2 取付け脚 HB 保持クリップ HB
-------------------	---	--

絶縁協調

汚染度	2
制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリー $\geq 6 \text{ mm}$ パス	

サージ電圧カテゴリー	III
制御側 - 荷重側の耐電圧	2 kVeff / 1分

隣接接点の耐電圧	2 kVeff / 1分
保護度合い	IP10

インパルス耐電圧	4 kV (1.2/50 μs)
----------	------------------------------

承認/標準の詳細

証明書番号 (cURus)	E312083
---------------	---------

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**接続データ**

導体接続方法	ねじ接続	被覆剥き長さ、定格接続	8 mm
締付けトルク、最小	0.8 Nm	締付けトルク、最大	1 Nm
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプ範囲、最大	2.5 mm ²
導体断面、固定式、最小	0.5 mm ²	導体断面、固定式、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、細径燃線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、細径燃線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径燃線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径燃線、最大	1.5 mm ²
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小	0.5 mm ²	導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大	2.5 mm ²
配線接続	M4分岐ケーブルラグ (絶縁)	刃寸法	Gr.PH2

重要なメモ

製品情報	このソケットでは、渡り配線は使用できません。このソケットでは、マーカーは使用できません。
------	--

分類

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 9.0	27-37-16-03
ECLASS 9.1	27-37-16-03	ECLASS 10.0	27-37-16-03
ECLASS 11.0	27-37-16-03	ECLASS 12.0	27-37-16-03
ECLASS 13.0	27-37-16-03	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

寸法図

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
保持クリップ

D-SERIES DRM リレー対応保持クリップ
 • 金属およびプラスチック製保持クリップ

一般注文データ

種別	DRM/DRL CLIP M	バージョン
注文番号	7760056108	D-SERIES, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248855568	
数量	10 ST	

LED

D-SERIESリレーソケットの差し込み式保護モジュール、
 オプションで保護機能の搭載が可能です。
 • 緑色の LED 搭載

一般注文データ

種別	RIM 3 110/230VUC	バージョン
注文番号	7940018455	D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248878185	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 24/60VUC	バージョン
注文番号	7760056018	D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248878130	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 6/24VUC	バージョン
注文番号	7940018457	D-SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248878192	
数量	10 ST	

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**LED / フリー ホイールダイオード**

D-SERIES リレーソケットの差し込み式保護モジュール、
 オプションで保護機能の搭載が可能です。
 • 緑色 LED およびフリーフローダイオード搭載

一般注文データ

種別	RIM 2 110/230VDC	バージョン
注文番号	7760056017	D-SERIES, フリー ホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248896615	
数量	10 ST	
種別	RIM 2 24/60VDC	バージョン
注文番号	7760056016	D-SERIES, フリー ホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248878123	
数量	10 ST	
種別	RIM 2 6/24VDC	バージョン
注文番号	7760056015	D-SERIES, フリー ホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248878116	
数量	10 ST	

保護モジュール

D シリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、
 オプションで保護機能の搭載が可能です。
 • フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

一般注文データ

種別	RIM 1 6/230VDC	バージョン
注文番号	7760056169	D-SERIES, 一体型フリー ホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...230 V, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248967728	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VAC	バージョン
注文番号	7760056014	D-SERIES, RC フィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248878109	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VAC LED	バージョン
注文番号	7760056045	D-SERIES, RC フィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4032248878147	
数量	10 ST	

SLD F 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
クロスヘッドスクリュードライバ、フィリップ製

VDE 絶縁ドライバーセット、最大 1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別	SDIK SLIM PH2 X 100	バージョン
注文番号	2749660000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
数量	1 ST	

プラススクリュードライバー (フィリップ用)

VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIK PH2 X 100	バージョン
注文番号	2749900000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
GTIN (EAN)	4050118897203	
数量	1 ST	
種別	SDK PH2 X 100	バージョン
注文番号	2749420000	スクリュードライバー、刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
GTIN (EAN)	4050118895643	
数量	1 ST	