

## PAC-UNIV-HE20-F-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

## 一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 0.25 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">7789100010</a>
種別	PAC-UNIV-HE20-F-1M
GTIN (EAN)	8430243959520
数量	1 items

## PAC-UNIV-HE20-F-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

226.82 g

## 温度

保管温度

-10...60 °C

動作温度

-10...50

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

ケーブル長

1 m

最適

デジタル信号

基本材質

PVC

ケーブル

ケーブルLiYY

インターフェースコネクタ

フラットケーブルコネクタ  
HE10 20P

極数、最小

20 極

外径

8.6 ± 1 mm

コネクタ PLC 側

H0.25/10 (FERRULES  
0.25mm<sup>2</sup>)

導体断面積

0.25 mm<sup>2</sup>

## 電気データ

合計電流、最大

3 A

高電圧テスト

1 KV/1s

パス当たりの許容電流強度、最大

1 A

定格電圧

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

抵抗

≤ 80 mΩ/m

動作電圧

≤ 60 V ≤ 25 V AC

容量配線 / 配線

300 pF/m

容量配線 / シールド

300 pF/m

## 分類

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20