

PAC-UNIV-HE20-F-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 0.25 mm ²
注文番号	7789100015
種別	PAC-UNIV-HE20-F-1M5
GTIN (EAN)	8430243959537
数量	1 items

PAC-UNIV-HE20-F-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量

176 g

温度

保管温度

-10...60 °C

動作温度

-10...50

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

ケーブル長

1.5 m

基本材質

PVC

インターフェースコネクタ

フラットケーブルコネクタ
HE10 20P

外径

8.6 ± 1 mm

導体断面積

0.25 mm²

最適

デジタル信号

ケーブル

ケーブルLiYY

極数、最小

20 極

コネクタ PLC 側

H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

電気データ

合計電流、最大

3 A

パス当たりの許容電流強度、最大

1 A

抵抗

≤ 80 mΩ/m

容量配線 / 配線

300 pF/m

高電圧テスト

1 KV/1s

定格電圧

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

動作電圧

≤ 60 V ≤ 25 V AC

容量配線 / シールド

300 pF/m

分類

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECCLASS 15.0

27-24-22-20

ETIM 9.0

EC000237

ECCLASS 14.0

27-24-22-20