

## SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, プラグ接続可能, V-0, Wemid |
| 注文番号       | <a href="#">7921570000</a>                                |
| 種別         | SIHA 3/G20/LD 10-36V                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248322503   |
| 数量         | 25 items  |

## SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 63.1 mm  | 奥行き (インチ) | 2.4842 inch |
| 高さ   | 39.38 mm | 高さ (インチ)  | 1.5504 inch |
| 幅    | 6 mm     | 幅 (インチ)   | 0.2362 inch |
| 正味重量 | 7.29 g   |           |             |

## 温度

|           |               |           |                 |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 周囲温度      | -5 °C...40 °C | 動作温度      | -50 °C...120 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C        | 連続動作温度、最大 | 120 °C          |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 7cl       |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
|------------|-------------------------|

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|      |         |
|------|---------|
| 接続方式 | プラグイン接続 |
|------|---------|

## システム仕様

|       |            |               |     |
|-------|------------|---------------|-----|
| バージョン | ヒューズカートリッジ | エンドカバープレートの要求 | いいえ |
|-------|------------|---------------|-----|

## 全般

|         |            |           |        |
|---------|------------|-----------|--------|
| 設置アドバイス | 取扱説明書/カタログ | 動作温度範囲、最大 | 120 °C |
|---------|------------|-----------|--------|

## 材料データ

|      |       |             |       |
|------|-------|-------------|-------|
| 基本材質 | Wemid | 絶縁材         | Wemid |
| 色    | 黒色    | UL 94 可燃性等級 | V-0   |

## 評価データ

|      |       |            |      |
|------|-------|------------|------|
| 定格電圧 | 250 V | 定格インパルス耐電圧 | 4 kV |
| 汚染度  | 3     |            |      |

## 追加の技術データ

|         |            |        |         |
|---------|------------|--------|---------|
| 設置アドバイス | 取扱説明書/カタログ | 取り付け方式 | 接続されている |
|---------|------------|--------|---------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

**SIHA 3/G20/LD 10-36V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

