

## CB 780/9 NC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカートを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカートの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 9 x 780 mm, ポリアミド66, 700 N
注文番号	<a href="#">7940006074</a>
種別	CB 780/9 NC
GTIN (EAN)	4032248531202
数量	1000 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数

ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (UR) E317499

## 寸法と重量

深さ	1.9 mm	奥行き (インチ)	0.0748 inch
高さ	780 mm	高さ (インチ)	30.7086 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.3543 inch
正味重量	13.1 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	233 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	700 N	バンドル直径、最大	233 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	157 lbf	バンドル直径、最小	34 mm

## 重要なメモ

製品情報 箱内のバッグ数 (個) : 10  
バッグ内数量 (個) : 100  
1 配送ユニットは 1 箱分に相当し、配送ユニットの倍数単位でのみ注文できます。

## 分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

