FAD 1771-WG SL21 M US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似



移行用アダプター – PLC-5。 組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、PLC-5 カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー製 uremote モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	7940125452
種別	FAD 1771-WG SL21 M US
GTIN (EAN)	4064675209201
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

FAD 1771-WG SL21 M US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	= 1771
747	=22
73	IVU

MAMID承認件数



	• •			
寸法と重量				
深さ	33 mm	奥行き(インチ)	1.2992 inch	
高さ	269 mm	高さ(インチ)	10.5905 inch	
幅	32 mm	幅(インチ)	1.2598 inch	
正味重量	17217.25 g			
温度				
保管温度	-4060 °C	動作温度	-2550 °C	
環境製品コンプライアンス			'	
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
接続データ				
極数 (コントロール側)	21 極	接続 (フィールド側)	Card edge	
<u> </u>	SL 3.5 ヘッダー	一 一	Card edge	
接続データ	,		,	
接続(フィールド側)	Card edge	PLCへの接続	SL 3.5/F 11pコネクタ x 2	
評価データ	- Cara cage	. 23 (3)[XIIVU	OLO.Oyi TIPANI V X X	
		A-1-31 /L-Z-1-		
チャネルごとの最大電流	2 A	合計動作電流	8 A	
分類 ————————————————————————————————————				
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584	
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584	
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92	
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92	
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92	
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92	
ECLASS 15.0	27-33-02-92			
絶縁協調 (EN50178)				
24± 4kn	DIN EN EGAZO	中极收 稳带压	40507/40	
準拠 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 250 V AC	
サージ電圧カテゴリー	1011/	汚染度レベル	2	
絶縁テスト電圧 AC	1.2 kV			

カタログステータス / 図面 2



FAD 1771-WG SL21 M US



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

	2 -	- 2	
	3 -	1 - 3 l	
	1-	- 4	
	5 -	- 5 12	
	6 -	5 NIG 11	
	7	7 0	
8	8 -	- 8	
7	9 =-	- 9 İ	
7	10 -	= 10	
PLC5 WIRING-ARM 1771-WG	11=	11	
SING	12 -	12	
IA C	13 -	- 13	
PLC	14 =	= 14	
	15 -	- 15 I	
	16 -	- 16 ≤	
	17 -	17	
	18 -	16 SNId 11	
	19 -	= 19	
	20 -	= 20	
	21-	- 21 I	
		-	