

## SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



## 貫通接続

- PLC-5 1771の差し込み式コネクタへの変換
- 10、12、18、21、または40ポイントカード

## 一般注文データ

注文番号	7940125460
種別	<a href="#">SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD</a>
GTIN (EAN)	4064675256076
数量	1 items

## SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	144 mm	奥行き (インチ)	5.6693 inch
高さ	254 mm	高さ (インチ)	10 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	2214.91 g		

## 温度

保管温度 0...50 °C 動作温度 0...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

