

## TS15X5 ST K2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | レール, TS 15, 幅: 90 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 注文番号       | <a href="#">8000003884</a>                           |
| 種別         | TS15X5 ST K2   |
| GTIN (EAN) | 4050118652505  |
| 数量         | 20 items   |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 5.5 mm  | 奥行き (インチ) | 0.2165 inch |
| 高さ   | 15 mm   | 高さ (インチ)  | 0.5906 inch |
| 幅    | 90 mm   | 幅 (インチ)   | 3.5433 inch |
| 正味重量 | 15.95 g |           |             |

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

|       |      |        |                  |
|-------|------|--------|------------------|
| 素材の厚み | 1 mm | 表面仕上   | ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 基本材質  | スチール | スタンプ寸法 | 4.5 x 20 mm      |

## 一般的な情報

|        |                  |      |              |
|--------|------------------|------|--------------|
| 素材の厚み  | 1 mm             | 標準   | DIN EN 60715 |
| 表面仕上   | ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 | 基本材質 | スチール         |
| スタンプ寸法 | 4.5 x 20 mm      |      |              |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| 種別         | FKSC M4X6 D8/SW2           | バージョン                           |  |
| 注文番号       | <a href="#">1567480000</a> | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190033491              |                                 |  |
| 数量         | 100 ST                     |                                 |  |