TS15X5 ST K3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	レール, TS 15, 幅: 155 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化		
注文番号	<u>8000003885</u>		
種別	TS15X5 ST K3		
GTIN (EAN)	4050118652512		
数量	20 items		

カタログステータス / 図面 1

TS15X5 ST K3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
深さ	5 mm	奥行き(インチ)	0.1968 inch		
 高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch		
幅	155 mm	幅(インチ)	6.1024 inch		
正味重量	1.5 g				
温度					
動作温度					
環境製品コンプライアン					
Program					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含ま	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
アクセサリに関する一般	设情報	,			
素材の厚み	1 mm	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび		
	1 111111		カルバニ亜鉛スタギのよび 不動態化		
基本材質	スチール	スタンプ寸法	4.5 x 20 mm		
一般な情報					
事材の原力	1	抽准	DIN FN 60715		
素材の厚み 表面仕上	1 mm ガルバニ亜鉛メッキおよび	標準 基本材質	DIN EN 60715 スチール		
农国江土	不動態化	至 中们 貝	~) -iv		
スタンプ寸法	4.5 x 20 mm				
分類					
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-06-02 27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		
LCLA33 10.0	27-40-00-02				

カタログステータス / 図面 2

データシート

TS15X5 ST K3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別 FKSC M4X6 D8/SW2

注文番号 <u>1567480000</u> GTIN (EAN) 4008190033491

数量 100 ST

V2 パージョン SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1

カタログステータス / 図面