

TS15X5 ST K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム
アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要
件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
 - 取り付けプレート
 - ヒンジ
 - 壁固定ホルダー
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端
子とケーブルランドをすべて備えたこのエンクロー
ジャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	レール, TS 15, 幅: 64 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
注文番号	8000003888
種別	TS15X5 ST K11
GTIN (EAN)	4050118652390
数量	20 items

TS15X5 ST K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	5.5 mm	奥行き (インチ)	0.2165 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	64 mm	幅 (インチ)	2.5197 inch
正味重量	12.5 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	1 mm	表面仕上	亜鉛めっき, クロムメッキ
基本材質	スチール	スタンプ寸法	4.5 x 20 mm

一般な情報

素材の厚み	1 mm	標準	DIN EN 60715
表面仕上	亜鉛めっき, クロムメッキ	基本材質	スチール
スタンプ寸法	4.5 x 20 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS15X5 ST K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	1567480000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	