

## TS35X7.5 ST K5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



## 図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 148 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	<a href="#">8000003902</a>
種別	TS35X7.5 ST K5
GTIN (EAN)	4050118652635
数量	20 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	148 mm	幅 (インチ)	5.8268 inch
正味重量	54 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

素材の厚み 1 mm 表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化  
基本材質 スチール スタンプ寸法 5.5 x 20 mm

## 一般的な情報

素材の厚み 1 mm 標準 DIN EN 60715  
表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 基本材質 スチール  
スタンプ寸法 5.5 x 20 mm

## 分類

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285  
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02  
ECLASS 15.0 27-40-06-02

## TS35X7.5 ST K5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">0295900000</a>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 ST	