

## FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, プラスチックハウジング, 配線数: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 また同様, PVC, 断面: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 5 m
注文番号	<a href="#">8000005230</a>
種別	FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5
GTIN (EAN)	4032248997572
数量	1 items

## FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1326 g

## 温度

保管温度 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

## 分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

図面

