

FPL 8G1.5/Q8KW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, プラスチックハウジング, 配線数: 8, Ölflex Classic 110 8G1.5または同様, PVC, 断面: 1.5 mm ² , 2 m
注文番号	8000005235
種別	FPL 8G1.5/Q8KW/2
GTIN (EAN)	4032248997688
数量	1 items

FPL 8G1.5/Q8KW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	7.5 mm	長さ (インチ)	0.2953 inch
直径	10.6 mm	正味重量	499 g

温度

保管温度 動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

図面

