


FPL 4G1.5C4/Q8MG/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | FieldPower®, ケーブル, 金属製ハウジング, 配線数: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1.5 + 2x (2x0.75), PVC, 断面: 1.5 mm ² , 5 m |
| 注文番号 | 8000005243 |
| 種別 | FPL 4G1.5C4/Q8MG/5 |
| GTIN (EAN) | 4032248997756 |
| 数量 | 1 items |

FPL 4G1.5C4/Q8MG/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|----|---------|----------|-------------|
| 長さ | 7.5 mm | 長さ (インチ) | 0.2953 inch |
| 直径 | 14.8 mm | 正味重量 | 1341.12 g |

温度

保管温度 動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |

図面

