# FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

### 一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, 金属製ハウジング, 配線数: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5また同様, 断面: 2.5mm², 2 m, 2 m
注文番号	8000005296
種別	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2
GTIN (EAN)	4032248997626
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

# FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-04-02

27-06-04-02

27-06-04-02

27-06-04-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
正味重量	1160 g			
温度				
保管温度		動作温度		
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)			
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3			
分類			-	
ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576	
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576	

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001576

27-06-91-90

27-06-04-02

27-06-04-02

27-06-04-02

カタログステータス / 図面 2



# FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



