

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, 金属製ハウジング, 配線数: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 また同様, PVC, 断面: 2.5 mm ² , 2 m, 7.5 m
注文番号	8000005298
種別	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5
GTIN (EAN)	4032248997640
数量	1 items

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	1849.76 g
------	-----------

温度

保管温度	動作温度
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	----------------------------------------------------------------

SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3
------	--------------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

図面

