

TS35X7.5 ST FPC 40 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

アクセサリ

一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 365 mm, スロット付き, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
注文番号	8000037562
種別	TS35X7.5 ST FPC 40 VER
GTIN (EAN)	4050118653267
数量	20 items

TS35X7.5 ST FPC 40 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	365 mm	幅 (インチ)	14.3701 inch
正味重量	131 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的な情報

素材の厚み	1 mm	設置アドバイス	直接実装
標準	DIN EN 60715	表面仕上	亜鉛めっき, クロムメッキ
基本材質	スチール	積分固定	ねじ止め状態

分類

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		