

**TS15X5 ST MPC1217 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



図に類似

アクセサリ

**一般注文データ**

バージョン	レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ
注文番号	<a href="#">8000037598</a>
種別	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
数量	20 items

**TS15X5 ST MPC1217 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	5.5 mm	奥行き (インチ)	0.2165 inch
高さ	0.59 mm	高さ (インチ)	0.0232 inch
幅	4.13 mm	幅 (インチ)	0.1626 inch
正味重量	18.28 g		

**温度****動作温度****環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般な情報**

素材の厚み	1 mm	設置アドバイス	直接実装
標準	DIN EN 60715	表面仕上	亜鉛めっき, クロムメッキ
基本材質	スチール	積分固定	ねじ止め状態

**分類**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		