

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

アクセサリ

一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | レール, TS 15, 幅: 4.13 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ |
| 注文番号       | <a href="#">8000037598</a>                          |
| 種別         | TS15X5 ST MPC1217 VER                               |
| GTIN (EAN) | 4050118653106                                       |
| 数量         | 20 items  |

## TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 5.5 mm  | 奥行き (インチ) | 0.2165 inch |
| 高さ   | 0.59 mm | 高さ (インチ)  | 0.0232 inch |
| 幅    | 4.13 mm | 幅 (インチ)   | 0.1626 inch |
| 正味重量 | 18.28 g |           |             |

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的な情報

|       |              |         |               |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 素材の厚み | 1 mm         | 設置アドバイス | 直接実装          |
| 標準    | DIN EN 60715 | 表面仕上    | 亜鉛めっき, クロムメッキ |
| 基本材質  | スチール         | 積分固定    | ねじ止め状態        |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |