TS35X7.5 ST MPC1725 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

アクセサリ

一般注文データ

	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 90 mm, スロットな し, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化	
注文番号	<u>8000037600</u>	
種別	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	
GTIN (EAN)	4050118653120	
数量	20 items	

カタログステータス / 図面 1

TS35X7.5 ST MPC1725 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS					
寸法と重量					
深さ	7.5 mm	奥行き(インチ)	0.2953 inch		
高さ	35 mm	高さ(インチ)	1.378 inch		
福	90 mm	幅(インチ)	3.5433 inch		
E味重量	57.5 g				
温度					
動作温度					
環境製品コンプライアン	, ,				
根児袋吅コフノフ1アフ	<u> </u>				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含ま	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般な情報					
		les Mt.			
素材の厚み	1 mm	標準	DIN EN 60715		
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化	基本材質	スチール		
責分固定	ねじ止め状態				
分類					
TIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
TIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
TIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
CLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
CLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02		
CLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 15.0	27-40-06-02				

カタログステータス / 図面 2