

PV 218S0F0C15V0O3TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図に類似



発電機端子箱向けの規格ポートフォリオ。

ソーラーパーク内のストリングを保護し、モニタリングします。

ワイドミュラーは、ソーラーパーク用の規格 PV DC 直流発電機端子箱の全ポートフォリオを開発してきました。これらの製品は、効率的かつ競争力のある方法で、こうした目的のために最も一般的に使用されるソリューションをカバーすることを目指しています。6 ~ 32 入力まで、当社の Generation X には、モニタリング用およびモニタリング非対応の幅広い発電機端子箱をカバーしており、ワイドミュラーの経験と品質へのこだわりをお客様に提供します'。Gen X

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 太陽光発電、組立てエンクロージャ、結合器ボックス、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、ケーブルグランド、壁掛け用、断路器 |
| 注文番号 | 8000050557 |
| 種別 | PV 218S0F0C15V0O3TXPX15PWW |
| GTIN (EAN) | 8430243407366 |
| 数量 | 1 items |

PV 218S0F0C15V003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|------------|-----------|--------------|
| 深さ | 300 mm | 奥行き (インチ) | 11.811 inch |
| 高さ | 835 mm | 高さ (インチ) | 32.874 inch |
| 幅 | 635 mm | 幅 (インチ) | 24.9999 inch |
| 正味重量 | 24461.78 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 周囲温度 | -20 °C...50 °C |
|------|----------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574 |

DCストリング監視

| | |
|----------|----------|
| モニタリング機能 | モニタリングなし |
|----------|----------|

DC入力

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|------------------|
| カートリッジヒューズ | 10 x 85 mm | 数値入力 | 18 |
| 直流入力数 | 18 | 接続タイプ、DC入力ケーブル | ねじ接続 |
| 接続DC入力ケーブル (-) | ねじ接続 | ヒューズリンク規格 | gPV (EN 60269-6) |
| 入力数 | 18 | 接続口の数 | 7 |
| 接続 DC 入力ケーブル (+) | ねじ接続 | ヒューズの位置 | 正と負の入力 |
| ヒューズの種類 | 10 mm x 85 mm , 15 A | | |

DC出力

| | | | |
|------------|-----|---------------|------|
| DC出力ケーブル接続 | M12 | 接続種類、DC出力ケーブル | ねじ接続 |
| 直流出力数 | 1 | 補助接点付負荷遮断器 | はい |

DC電気プロパティ

| | | | |
|------|--------|----------|---------------------------------|
| 定格電圧 | 1500 V | 開閉容量 | 400 A (DC21B 1500 V) |
| 接地 | VPUで直接 | サージ保護DC側 | 1500 VタイプII、リモート接続, 1500 VタイプII |

ハウジング

| | | | |
|--------|------|-------|------|
| 取り付け方式 | 壁取付け | 保護度合い | IP65 |
|--------|------|-------|------|

基準及び標準

| | |
|----|-------------------------------------|
| 標準 | EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0 |
|----|-------------------------------------|

PV 218S0F0C15V0O3TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003857 | ETIM 9.0 | EC003857 |
| ETIM 10.0 | EC003857 | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 | | |

PV 218S0F0C15V003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**カットツール**

最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | KT 14 |
| 注文番号 | 1157820000 |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 |
| 数量 | 1 ST |

バージョン
カットツール, 片手操作用の切削工具

ツール

- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | MULTI-STRIPAX PV |
| 注文番号 | 1190490000 |
| GTIN (EAN) | 4032248973262 |
| 数量 | 1 ST |

バージョン
太陽光発電, プラグインコネクタ

スクリュードライバー (マイナス用)

VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

PV 218S0F0C15V003TXPX15PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SDIS 1.0X5.5X125 | バージョン |
| 注文番号 | 9008410000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248056378 | |
| 数量 | 1 ST | |

予備避雷器**一般注文データ**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VPU II 0 PV 1500V DC | バージョン |
| 注文番号 | 1351480000 | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories |
| GTIN (EAN) | 4050118158632 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | VPU PV II 0 1500 | バージョン |
| 注文番号 | 2530630000 | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester |
| GTIN (EAN) | 4050118540840 | |
| 数量 | 9 ST | |