

**KLIPPON STB 4 MS M25 E90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**耐火性端子箱 E30、E60、E90**

DIN 4102-04 準拠の、火災、地下の非常灯、地下鉄、鉄道、道路トンネルなどの火災時に、非常用システムの安全な電源を供給する堅固な端子箱。Klippon® POK および Klippon® STB シリーズ付属エンクロージャーは、腐食耐性、衝撃耐性、高い保護が必要ないいずれの場合にも適しています。

**特長：**

- お客様の要望に応じて、さまざまな形状で利用可能
- DIN 4102-04 (E30、E60、E90) 準拠のテストおよび承認 - 詳細は「製造者宣言」から取得する必要があります
- Klippon® ブランドの実績豊富な基本製品使用による高品質性

**一般注文データ**

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | Klippon STB (Small Terminal Box), エンクロージャ,<br>高さ: 250 mm, 幅: 250 mm, 深さ: 120 mm, 基本<br>材質: スチール板, 粉体塗装, ペブルグレー |
| 注文番号       | <a href="#">8000052519</a>   |
| 種別         | KLIPPON STB 4 MS M25 E90   |
| GTIN (EAN) | 4064675360407  |
| 数量         | 1 items  |

## KLIPPON STB 4 MS M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |           |           |             |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 120 mm    | 奥行き (インチ) | 4.7244 inch |
| 高さ   | 250 mm    | 高さ (インチ)  | 9.8425 inch |
| 幅    | 250 mm    | 幅 (インチ)   | 9.8425 inch |
| 正味重量 | 4249.58 g |           |             |

## 温度

|      |                |
|------|----------------|
| 動作温度 | -20 °C...80 °C |
|------|----------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 垂直アセンブリ

|         |    |                |     |
|---------|----|----------------|-----|
| SAKK 10 | 10 | ヒューズホルダーあり (2) | いいえ |
|---------|----|----------------|-----|

## 材質データ

|      |      |      |       |
|------|------|------|-------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 基本材質 | スチール板 |
|------|------|------|-------|

## 一般データ

|              |          |       |      |
|--------------|----------|-------|------|
| 色            | ペブルグレー   | 保護度合い | IP66 |
| カラーチャート (類似) | RAL 7032 |       |      |

## ハウジング

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| 基本材質   | スチール板   | 穿孔側面 C | 1 x M25 |
| 穿孔側面 D | 2 x M25 |        |         |

## 標準機能

|      |  |
|------|--|
| 参照製品 | <a href="#">KLIPPON STB 4 MS HT</a> ,<br><a href="#">TS 32X15 2M/ST/ZN</a> ,<br><a href="#">SAKK 10, QL 2 SAKK10</a> ,<br><a href="#">KISC M3X20.5/10 EK4</a> ,<br><a href="#">AP SAKK4/10 KER/WS</a> ,<br><a href="#">MEW 1/32, WS 8/8 MM</a><br><a href="#">WS, VG M25-K67, GWDR</a><br><a href="#">M25-NP, SKMU M25 - K</a><br><a href="#">GR</a> |
|------|--|

## 重要なメモ

|      |  |
|------|--|
| 製品情報 | DIN 4102-12 準拠の E90 までの火災等級は、コンクリートの設定 / 設備によって異なります (詳細は、「ダウンロード」の「製造元宣言」を参照)<br>このエンクロージャーは、機能の完全性のために使用され、5 種の電位を有するケーブル対応の分電器ボックスとして機能します。 |
|------|--|

**KLIPPON STB 4 MS M25 E90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

**KLIPPON STB 4 MS M25 E90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****図に類似**