

KLIPPON POK 252512 FH M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



耐火性端子箱 E30、E60、E90

DIN 4102-04 準拠の、火災、地下の非常灯、地下鉄、鉄道、道路トンネルなどの火災時に、非常用システムの安全な電源を供給する堅固な端子箱。Klippon® POK および Klippon® STB シリーズ付属エンクロージャーは、腐食耐性、衝撃耐性、高い保護が必要ないずれの場合にも適しています。

特長：

- お客様の要望に応じて、さまざまな形状で利用可能
- DIN 4102-04 (E30、E60、E90) 準拠のテストおよび承認 – 詳細は「製造者宣言」から取得する必要があります
- Klippon® ブランドの実績豊富な基本製品使用による高品質性

一般注文データ

バージョン	KLIPPONPOK, エンクロージャー, 高さ: 250 mm, 幅: 255 mm, 深さ: 120 mm, 基本材質: ガラス繊維強化ポリエステル, 未処理, 薄いグレー
注文番号	8000052636
種別	KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
GTIN (EAN)	4064675362319
数量	1 items

KLIPPON POK 252512 FH M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	120 mm	奥行き (インチ)	4.7244 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.8425 inch
下位バージョンの高さ	120 mm	幅	255 mm
幅 (インチ)	10.0394 inch	取付寸法 - 高さ	200 mm
取付寸法 - 幅	235 mm	正味重量	4743.57 g

温度

動作温度 -20 °C...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

水平アセンブリ

SAKK 10	8	ヒューズホルダーあり	はい
---------	---	------------	----

材質データ

表面仕上	未処理	基本材質	ガラス繊維強化ポリエステル
------	-----	------	---------------

一般データ

色	薄いグレー	保護度合い	IP66
カラーチャート (類似)	RAL 7035		

ハウジング

基本材質	ガラス繊維強化ポリエステル	穿孔側面 A	1 x M25
穿孔側面 B	2 x M25		

標準機能

参照製品	KLIPPON POK 252512 , TS 32X15 2M/ST/ZN , TS 35X15 2M/ST/ZN , SAKK 10 , QL 2 SAKK10 , KISC M3X20.5/10 EK4 , AP SAKK4/10 KER/WS , MEW 1/32 , WS 8/8 MM , WS , VG M25-K67 , GWDR , M25-NP , SKMU M25-K , GR
------	---

KLIPPON POK 252512 FH M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

製品情報

DIN 4102-12 準拠の E60 までの火災等級は、コンクリートの設定 / 設備によって異なります (詳細は、「ダウンロード」の「製造元宣言」を参照)
このエンクロージャーは、機能の完全性のために使用され、4 種の電位を有するケーブル対応の分電器ボックスとして機能します。

分類

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON POK 252512 FH M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図に類似

