

## KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 耐火性端子箱 E30、E60、E90

DIN 4102-04 準拠の、火災、地下の非常灯、地下鉄、鉄道、道路トンネルなどの火災時に、非常用システムの安全な電源を供給する堅固な端子箱。Klippon® POK および Klippon® STB シリーズ付属エンクロージャーは、腐食耐性、衝撃耐性、高い保護が必要ないずれの場合にも適しています。

## 特長：

- お客様の要望に応じて、さまざまな形状で利用可能
- DIN 4102-04 (E30、E60、E90) 準拠のテストおよび承認 - 詳細は「製造者宣言」から取得する必要があります
- Klippon® ブランドの実績豊富な基本製品使用による高品質性

## 一般注文データ

バージョン	KLIPPONPOK, エンクロージャ, 高さ: 250 mm, 幅: 255 mm, 深さ: 120 mm, 基本材質: ガラス繊維強化ポリエステル, 未処理, グレー, 薄いグレー
注文番号	<a href="#">8000054731</a>
種別	KLIPPON POK 252512 FH M32 E60
GTIN (EAN)	4064675362333
数量	1 items

## KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	120 mm	奥行き (インチ)	4.7244 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.8425 inch
下位バージョンの高さ	120 mm	幅	255 mm
幅 (インチ)	10.0394 inch	取付寸法 - 高さ	200 mm
取付寸法 - 幅	235 mm	正味重量	4787.19 g

## 温度

動作温度 -20 °C...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

## 水平アセンブリ

SAKK 10 8 ヒューズホルダーあり はい

## 材質データ

表面仕上 未処理 基本材質 ガラス繊維強化ポリエステル

## 一般データ

色 グレー, 薄いグレー 保護度合い IP66  
カラーチャート (類似) RAL 7035

## ハウジング

基本材質 ガラス繊維強化ポリエステル 穿孔側面 A 1 x M32  
穿孔側面 B 2 x M32

## 標準機能

参照製品 [KLIPPON POK 252512](#),  
[TS 32X15 2M/ST/ZN](#),  
[TS 35X15 2M/ST/ZN](#),  
[SAKK 10, QL 2 SAKK 10](#),  
[KISC M3X20.5/10 EK4](#),  
[AP SAKK4/10 KER/WS](#),  
[MEW 1/32, WS 8/8 MM](#),  
[WS, VG M32-K67, GWDR](#),  
[M32-NP, SKMU M32 - K](#),  
[GR](#)

## KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 重要なメモ

## 製品情報

DIN 4102-12 準拠の E60 までの火災等級は、コンクリートの設定 / 設備によって異なります (詳細は、「ダウンロード」の「製造元宣言」を参照)  
このエンクロージャーは、機能の完全性のために使用され、4 種の電位を有するケーブル対応の分電器ボックスとして機能します。

## 分類

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図に類似

