

## TS35X15 ST K31

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



## 図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 164 mm, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	<a href="#">8000073089</a>
種別	TS35X15 ST K31
GTIN (EAN)	4064675337003
数量	20 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	164 mm	幅 (インチ)	6.4567 inch
正味重量	96.84 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

素材の厚み 1.5 mm 表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化  
基本材質 スチール

## 一般的な情報

素材の厚み 1.5 mm 設置アドバイス 直接実装  
標準 DIN EN 60715 表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化  
基本材質 スチール

## 分類

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285  
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02  
ECLASS 15.0 27-40-06-02