

TS35X15 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 64 mm, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 注文番号 | 8000073090 |
| 種別 | TS35X15 ST K4 |
| GTIN (EAN) | 4064675337010 |
| 数量 | 20 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 15 mm | 奥行き (インチ) | 0.5906 inch |
| 高さ | 35 mm | 高さ (インチ) | 1.378 inch |
| 幅 | 64 mm | 幅 (インチ) | 2.5197 inch |
| 正味重量 | 47.5 g | | |

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

アクセサリに関する一般情報

素材の厚み 1.5 mm 表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
基本材質 スチール

一般的な情報

素材の厚み 1.5 mm 設置アドバイス 直接実装
標準 DIN EN 60715 表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
基本材質 スチール

分類

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02