

TS35X15 ST K51

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 203 mm, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	8000073094
種別	TS35X15 ST K51
GTIN (EAN)	4064675337058
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.5906 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	203 mm	幅 (インチ)	7.9921 inch
正味重量	140 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

アクセサリに関する一般情報

素材の厚み 1.5 mm 表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
基本材質 スチール

一般的な情報

素材の厚み 1.5 mm 設置アドバイス 直接実装
標準 DIN EN 60715 表面仕上 ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
基本材質 スチール

分類

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02