TS35X15 ST K71



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS 15
- •取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 260 mm, スロット 付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態 化	
注文番号	8000073099	
種別	TS35X15 ST K71	
GTIN (EAN)	4064675340539	
数量	20 items	

カタログステータス / 図面 1

TS35X15 ST K71



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
BOLIC	本人				
ROHS	適合				
寸法と重量					
深さ	15 mm	奥行き(インチ)	0.5906 inch		
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch		
幅	260 mm	幅(インチ)	10.2362 inch		
正味重量	180 g				
温度	-				
動作温度					
環境製品コンプライアン	<u>'</u> ス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
アクセサリに関する一般	清報				
素材の厚み	1.5 mm	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化		
基本材質	スチール				
一般な情報					
±11 - III -		AR ## 13 3 4			
素材の厚み	1.5 mm	設置アドバイス	直接実装		
標準	DIN EN 60715	表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化		
基本材質	スチール		1 30/0/10		
分類					
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02		
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 15.0	27-40-06-02				

カタログステータス / 図面 2