

TS35X15 ST POK 1616

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | レール, TS 35, TS 35 x 15, スロット付き, スチール, ガルバニ垂鉛メッキおよび不動態化 |
| 注文番号 | 8000073210 |
| 種別 | TS35X15 ST POK 1616 |
| GTIN (EAN) | 4064675356578 |
| 数量 | 20 items |

TS35X15 ST POK 1616

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 15 mm | 奥行き (インチ) | 0.5906 inch |
| 高さ | 35 mm | 高さ (インチ) | 1.378 inch |
| 幅 | 142 mm | 幅 (インチ) | 5.5905 inch |
| 正味重量 | 100 g | | |

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的な情報

| | | | |
|-------|--------------|---------|----------------------|
| 素材の厚み | 1.5 mm | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 標準 | DIN EN 60715 | 表面仕上 | ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化 |
| 基本材質 | スチール | 積分固定 | ねじ止め状態 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |