

## TS35X15 ST STB 4 STB 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



図に類似

Klippon® STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
  - 取り付けネジ
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 200 mm, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 注文番号       | <a href="http://8000073220">8000073220</a>                        |
| 種別         | TS35X15 ST STB 4 STB 6  |
| GTIN (EAN) | 4064675356783   |
| 数量         | 20 items  |

## TS35X15 ST STB 4 STB 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 15 mm  | 奥行き (インチ) | 0.5906 inch |
| 高さ   | 35 mm  | 高さ (インチ)  | 1.378 inch  |
| 幅    | 200 mm | 幅 (インチ)   | 7.874 inch  |
| 正味重量 | 140 g  |           |             |

## 温度

## 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般な情報

|       |              |         |                  |
|-------|--------------|---------|------------------|
| 素材の厚み | 1.5 mm       | 設置アドバイス | 直接実装             |
| 標準    | DIN EN 60715 | 表面仕上    | ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 基本材質  | スチール         | 積分固定    | ねじ止め状態           |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |