

TS35X15 ST STB 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

Klippon®STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
- 取り付けネジ

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 320 mm, スロット付き, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化 |
| 注文番号 | 8000073222 |
| 種別 | TS35X15 ST STB 5 |
| GTIN (EAN) | 4064675356790 |
| 数量 | 20 items |

TS35X15 ST STB 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|--------------|
| 深さ | 15 mm | 奥行き (インチ) | 0.5906 inch |
| 高さ | 35 mm | 高さ (インチ) | 1.378 inch |
| 幅 | 320 mm | 幅 (インチ) | 12.5984 inch |
| 正味重量 | 221.5 g | | |

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的な情報

| | | | |
|-------|--------------|---------|----------------------|
| 素材の厚み | 1.5 mm | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 標準 | DIN EN 60715 | 表面仕上 | ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化 |
| 基本材質 | スチール | 積分固定 | ねじ止め状態 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |