

## KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



アンテナおよび非安全関連のトラックサイド装置用接続箱、およびトンネル内の非常用システム電源。この接続箱は、過酷なトンネル環境のエレクトロニクスに対する耐久性の高い保護を提供します。また装置によっては、エンクロージャーが防火無停電緊急電源 電圧供給装置の認定を取得しています。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), エンクロージャ, 高さ: 229 mm, 幅: 152 mm, 深さ: 133 mm, グランドプレート: 下部, 上部, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 艶消し, 銀色
注文番号	<a href="#">8000080476</a>
種別	KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX
GTIN (EAN)	4064675593072
数量	1 items

## KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	133 mm	奥行き (インチ)	5.2362 inch
高さ	229 mm	高さ (インチ)	9.0157 inch
幅	152 mm	幅 (インチ)	5.9842 inch
正味重量	4420 g		

## 温度

動作温度	-60 °C...135 °C
------	-----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的な情報

カバー素材厚み	1.5 mm	フランジ素材厚み	3 mm
筐体素材厚	1.5 mm	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-60 °C	UL 94 可燃性等級	V-0
蓋付け	M6六角穴付きボルト SW10	標準	EN 60068トラックから ≤1m, EN 45545 HL3
表面仕上	艶消し	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66, IP67	基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)
シール材	シリコン	保護等級 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
グラウンドプレート	下部, 上部	フランジプレート	はい

## 垂直アセンブリ

ヒューズホルダーあり (2)	はい
----------------	----

## 水平アセンブリ

ヒューズホルダーあり	はい
------------	----

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	艶消し
基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)		

## 一般データ

色	銀色	保護度合い	IP66, IP67
カラーチャート (類似)	RAL 7001		

## ハウジング

基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)	穿孔側面 A	なし
穿孔側面 B	なし		

**KTB FS 221513 S2B2 TUBEBOX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		