

KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



アンテナ、車軸カウンター、ポイントコントローラ、およびトラック上での多様なサイズを有する、その他のコンポーネントに対応する接続箱。接続箱は、線路における過酷な環境でのエレクトロニクスの保護に特に適しています。エンクロージャーは、強力な太陽光に対して耐久性および抵抗性を備え、EMC の高い信頼性を有する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), エンクロージャ, 高さ: 260 mm, 幅: 260 mm, 深さ: 150 mm, グランドプレート: 下部, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 艶消し, 銀色
注文番号	8000080480
種別	KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL
GTIN (EAN)	4064675593782
数量	1 items

KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	150 mm	奥行き (インチ)	5.9055 inch
高さ	260 mm	高さ (インチ)	10.2362 inch
幅	260 mm	幅 (インチ)	10.2362 inch
正味重量	6320 g		

温度

動作温度	-60 °C...135 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般な情報

カバー素材厚み	1.5 mm	フランジ素材厚み	3 mm
筐体素材厚	1.5 mm	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-60 °C	UL 94 可燃性等級	V-0
蓋付け	M6六角穴付きボルト SW10	標準	EN 60068 トラックから ≤1m
表面仕上	艶消し	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66, IP67	基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)
シール材	シリコン	保護等級 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
グランドプレート	下部	フランジプレート	はい

垂直アセンブリ

ヒューズホルダーあり (2)	はい
----------------	----

水平アセンブリ

ヒューズホルダーあり	はい
------------	----

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	艶消し
基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)		

一般データ

色	銀色	保護度合い	IP66, IP67
カラーチャート (類似)	RAL 7001		

ハウジング

基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)	穿孔側面 A	なし
穿孔側面 B	なし		

KTB FS 262615 S2B1 TRACKBOX SMALL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		