


LST_CTVT_3PHASEPEATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



装置のトランス配線用に組立済 SET を使用すると、時間と保管費用を節約できます。関連アクセサリを含むさまざまなアプリケーション設定を行い、ラベリングをひとつの完全なパッケージにまとめます。

一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, ダークページュ, 青色, 緑/黄色, 6 mm ² , 30 A, 500 V, 接続数: 22, レベル数: 1
注文番号	8000082523
種別	LST_CTVT_3PHASEPEATTB
GTIN (EAN)	4064675535614
数量	1 items

LST_CTVT_3PHASEPEATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	79 mm	奥行き (インチ)	3.1102 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	105 mm	幅 (インチ)	4.1338 inch
正味重量	470 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A4	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
接続方向	上部	被覆剥き長さ	12 mm
接続数	22	クランプ範囲、最大	10 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	刃寸法	0.8 x 4.0 mm
配線接続断面 AWG、最小	AWG 22	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 6 mm ²	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径燃線、最小		付 DIN 46228/4 の細径燃線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径燃線、最小		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 6 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径燃線、最大	
配線接続断面、細径燃線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、細径燃線、最大	10 mm ²
接続断面、燃線、最小	0.5 mm ²	接続断面、燃線、最大	10 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	10 mm ²
		接続断面、細径燃線、最小	0.5 mm ²

システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ	電位数	4
レベル数	1	取り付けレール	TS 35, TS 32
PE 関数	はい		

全般

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
標準	IEC 60947-7-1	取り付けレール	TS 35, TS 32

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ, 青色, 緑/ 黄色
操作要素の色	橙色	UL 94 可燃性等級	V-0

LST_CTVT_3PHASEPEATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

評価データ

定格断面	6 mm ²	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	公称電流	30 A
最大導体電流	30 A	標準	IEC 60947-7-1
定格インパルス耐電圧	6 kV	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		

追加の技術データ

開放側面	閉	取り付け方式	嵌合仕様
------	---	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

LST_CTVT_3PHASEPEATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

