

## PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電
注文番号	<a href="#">8000087024</a>
種別	PV SUN COVER 37/30/18
GTIN (EAN)	4064675845171
数量	1 items

## PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	291 mm	奥行き (インチ)	11.4567 inch
高さ	341 mm	高さ (インチ)	13.4252 inch
幅	439 mm	幅 (インチ)	17.2834 inch
正味重量	5200 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材料

基本材質 ステンレススチール  
1.4301 (304)

## 分類

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

**PV SUN COVER 37/30/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ヒューズ搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

## 一般注文データ

種別	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S...	バージョン
注文番号	<a href="#">2683050000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護I / II、断路器、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118699869	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S...	バージョン
注文番号	<a href="#">2683090000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護I / II、断路器、WM4C
GTIN (EAN)	4050118699906	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I3S0F3V200TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683250000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、断路器、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118700183	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I3S0F3V201TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683290000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、断路器、WM4C
GTIN (EAN)	4050118699982	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	バージョン
注文番号	<a href="#">2683030000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護I / II、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118699852	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	バージョン
注文番号	<a href="#">2683070000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700053	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I3SXF3V200TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683230000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118699975	
数量	1 ST	
種別	PVN1M1I3SXF3V201TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683270000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V, 1 MPP, MPPあたり3入力/3出力、ヒューズホルダー付き、過電圧保護、WM4C
GTIN (EAN)	4050118700176	
数量	1 ST	

## PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ヒューズ未搭載DCジェネレータ接続箱



PV Next 発電機端子箱は、1 ~ 12 個の MPP トラッカー搭載インバーター向けに、太陽光発電システムの DC 側を保護するために使用されます。発電機端子箱は過電圧からインバーターを保護するため、欧州指令 CLC/TS 51643-32 に準拠しています。さらに、これらの製品は逆電流からシステムを保護したり、設置中にケーブルを保護するためにストリングスを統合する場合があります。

## 一般注文データ

種別	PVN1M2I6S0FXV100TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683150000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V、2 MPP、MPPあたり3入力/3出力、過電圧保護 I / II、断路器、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118700060	
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6S0FXV101TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683210000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V、2 MPP、MPPあたり3入力/3出力、過電圧保護 I / II、断路器、WM4C
GTIN (EAN)	4050118700046	
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6S0FXV200TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683350000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V、2 MPP、MPPあたり3入力/3出力、過電圧保護、断路器、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118700145	
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6S0FXV201TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683410000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V、2 MPP、MPPあたり3入力/3出力、過電圧保護、断路器、WM4C
GTIN (EAN)	4050118699937	
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6SXFV100TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683120000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V、2 MPP、MPPあたり3入力/3出力、過電圧保護 I / II、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118699890	
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6SXFV101TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683180000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V、2 MPP、MPPあたり3入力/3出力、過電圧保護 I / II、WM4C
GTIN (EAN)	4050118700213	
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6SXFV200TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683320000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V、2 MPP、MPPあたり3入力/3出力、過電圧保護、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118700008	
数量	1 ST	
種別	PVN1M2I6SXFV201TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2683380000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、1000 V、2 MPP、MPPあたり3入力/3出力、過電圧保護、WM4C
GTIN (EAN)	4050118700015	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 20 4MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	<a href="#">2737610000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next、1100 V、4 MPP、MPPあたり2入力/2出力、過電圧保護 I / II、ケーブルグランド
GTIN (EAN)	4050118824889	
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 10 4MPP SPD1R...	バージョン
注文番号	<a href="#">2737600000</a>	太陽光発電、結合器ボックス、PV Next、1100 V、4 MPP、2入力/MPPあたり1出力、過電圧保護 I / II、WM4C
GTIN (EAN)	4050118824872	
数量	1 ST	

**PV SUN COVER 37/30/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

種別	PVN1M4I8SXFV200TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2791890000</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 1000 V, 4 MPP, 2入力/MPPあたり1出
GTIN (EAN)	4064675072935	力, 過電圧保護, ケーブルランド
数量	1 ST	
種別	PVN1M4I8SXFV201TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2791880000</a>	太陽光発電, 結合器ボックス, 1000 V, 4 MPP, 2入力/MPPあたり1出
GTIN (EAN)	4064675072928	力, 過電圧保護, WM4C
数量	1 ST	