

## PV WC1I1RXPXG1SXM2S6WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



信頼性の高い安全な工業通信を通じて太陽光発電所どうしの連結。

太陽光発電所のすべての重要な気象パラメータに関する信頼性の高い情報を提供するために、ワイドミュラーは2つの製品ファミリーを持つこのPV気象箱のポートフォリオを構築しました。

- それらは即時使用可能で、非常に堅牢で、すべての天候の影響から保護されています。
- Lite: 新「Lite」ファミリーは、「Premium」バージョンの主な機能と保護機能をコンパクトな筐体で提供します。

## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, エンクロージャ, 工業用モニター, 230 V AC, デジタル信号, アナログ信号, RJ45, Webベース, 気象ボックス
注文番号	<a href="#">8000094711</a>
種別	PV WC1I1RXPXG1SXM2S6WW
GTIN (EAN)	4064675857112
数量	1 items

## PV WC1I1RXPXG1SXM2S6WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き (インチ)	11.811 inch
高さ	747 mm	高さ (インチ)	29.4094 inch
幅	536 mm	幅 (インチ)	21.1023 inch
正味重量	23997 g		

## 温度

周囲温度	-20 °C...50 °C	動作温度	-20°C to +50°C
------	----------------	------	----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	679e894e-8e39-4028-89ca-c4d3c4ec70e5

## DCストリング監視

供給	バッテリーPRO ECO 72W 24V 3A	モニタリング機能	RJ45およびSCマルチモードポートによる産業用イーサネットマネージドスイッチ, リモートI/Oデジタル入力信号, リモートI/Oアナログ入力信号, RS-485を使用した現場気象センサーとSCADA間の接続
電圧モニタリング	はい		

## DC入力

入力数	21
-----	----

## DC電気プロパティ

定格電圧	230 V	サージ保護AC側	PU I 1+1 LCF 280V/12.5kA、補助接点なし
接地	VPUで直接	過電圧保護 WIA RS485 側 (ストリング 該当、補助接点なしモニタリング)	

## 分類

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PV WC1I1RXPXG1SXM2S6WW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

