

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

バージョン	AC電圧バージョン, 補助接点とアラーム接点, 過電 圧保護, TN-C-S, TN-S, N付IT, NなしのIT, TT
注文番号	<u>8000104168</u>
種別	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN)	4099986573475
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承 認	

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	132 mm	奥行き(インチ)	5.1968 inch
高さ	200 mm	 高さ(インチ)	7.874 inch
幅	200 mm	 幅(インチ)	7.874 inch
正味重量	2907.03 g		

温度

周囲温度 -40 °C...50 °C 湿度 相対湿度 0 ~ 85%、結露無 き事

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

公称データIEC/EN

極数	4	シグナリング接点	250 V 1A 1CO
定格電圧 (AC)	230 V	 低電圧ネットワーク	TN-C-S, TN-S, N付IT, Nなし
			のIT, TT
保護レベル Up I にてN (N-PE)	≤ 1.5 kV	電圧種別	AC
フューズ保護	いいえ	周波数範囲、最大	60 Hz
周波数範囲、最小	50 Hz	EN 61643-11に準拠した要件クラス	T2
最大連続電圧、Uc(AC)	300 V	放電電流 I最大 (8/20μs)(N-PE)	65 kA
放電電流 In (8/20μs)(N-PE)	40 kA	エネルギー調整(≤10 m)	タイプ II, タイプ III
放電電流 In (8/20μs) 導体 - PE	20 kA	音響信号	いいえ
放電電流 I最大 (8 / 20μs) 導体 - PE	50 kA	保護レベル Up I にてN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
短絡電流定格ISCCR	50 kA	追従電流消弧能力Ifi	
 一体型バックアップヒューズ	いいえ		6 270

AC入力

被覆剝き長さ、定格接続	12 mm	導体断面、固定式、最大	6 mm ²
導体断面、固定式、最小	0.5 mm ²	接続断面、撚線、最大	6 mm ²
接続断面、撚線、最小	0.34 mm ²	接続種類、AC入力ケーブル	PUSH IN
AC 入力数	3		

AC出力

被覆剝き長さ、定格接続	12 mm	導体断面、固定式、最大	6 mm ²
導体断面、固定式、最小	0.5 mm ²	接続断面、撚線、最大	6 mm²
接続断面、撚線、最小	0.34 mm ²		

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

配送品に同梱				
付属アクセサリ	製品	取付け脚		
	数量	4		
	製品	シールプラ	グ	
	数量	8		
保証				
時間間隔	5 年			
サージ保護DC側				
要件等級	タイプII			
一般データ				
保護度合い	IP65			
 入力				
	·			
接続口の数	1			
分類				
	=			
ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941	
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941	
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 9.0	27-13-08-05	
ECLASS 9.1	27-13-08-05	ECLASS 10.0	27-13-08-05	
ECLASS 11.0	27-13-08-05	ECLASS 12.0	27-17-90-90	
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90	
ECLASS 15.0	27-17-90-90			

カタログステータス / 図面 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

PV サンカバー



一般注文データ

種別 PV SUNCOVER 20/20/13

注文番号 8000143243

GTIN (EAN) 4099987111829

数量 1 ST

13 バージョン

太陽光発電, 日よけカバー