

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



TS35用メーターキャビネット内の複数のデータ配信装置

一般注文データ

注文番号	8000112157
種別	RS 4XRJ12
GTIN (EAN)	4099987025591
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-11-52

27-14-11-52

27-14-11-52

27-14-11-52

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
 MAMID承認件数			
7.011.54	CE		
ROHS			
寸法と重量			
 深さ	21.5 mm	奥行き(インチ)	0.8465 inch
<u> </u>	80.2 mm	 高さ(インチ)	3.1575 inch
<u>同已</u> 幅	17.9 mm	幅(インチ)	0.7047 inch
<u>""</u> 正味重量	19 g		0.7047 IIIGII
保管温度	-2570 °C	動作温度	-2055 °C
動作温度時の湿度	0~85%(結露無き事		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH(Cは含まれていません	
接続データ			
配電回路基板用コネクタ	4 x RJ12 plug-in connectors		
 評価データ	connectors		
NI III			
保護度合い	IP20	定格電圧	< 150 V AC
動作電圧	150 V AC	分電器接続ごとの最大電流	1 A
接続フィールド			,
接続方式	プラグイン接続		
供給接続			
接続方式	プラグイン接続		
 重要なメモ			
IPC準拠	データシートに記載さ	製造、および出荷は、国際的に認められたれた保証された特性を遵守します。IPC-A-製品に関するさらなる請求は、要求に応じ	610「クラス2」に準拠して装飾的
分類			
ETIM 4 0 0	E0005733	FT114 7 0	5000763
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780

作成日 06.11.2025 10:31:09 MEZ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC002780

27-14-11-52

27-14-11-52

27-14-11-52



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 15.0	27-14-11-52				
定格絶縁電圧	<150 V AC	サージ電圧カテゴリー	11		
污染度	2	<u> </u>	1.5 kV		

カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



