


## PV 212SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## コンパクトサイズのインテリジェント製品

PVレトロフィットモニタリングを使用することで、既存のモニタリングされていないPV-DCジェネレータ発電機端子箱をもつPVシステムにおいて文字列レベルでデータを取得できるようになります。すべてが、トレンチングや配線などの追加作業なしに実行できます。

当社のソーラーSMSモニタリングシステムによって提供される統合出力モニタリングは、PVサイトの正しい監視を行うことで最高のシステム性能を保證することができます。

さらに、当社のPVモニタリング箱は、供給されたユニットの高信頼性を保證する標準IEC / EN 61439-2:2020を満たしています。

## 一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, 1500 V, WM4C, 壁掛け用, 横, デジタル信号, コンポーネントの監視, 電流モニタリング, 電圧モニタリング, 温度モニタリング, 12-チャンネル
注文番号	<a href="#">8000112715</a>
種別	PV 212SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW
GTIN (EAN)	4099986869493
数量	1 items

## PV 212SFXFCXXVXO1TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	210 mm	奥行き (インチ)	8.2677 inch
高さ	302 mm	高さ (インチ)	11.8897 inch
幅	558 mm	幅 (インチ)	21.9685 inch
正味重量	5808.37 g		

## 温度

周囲温度 -20 °C...45 °C 動作温度 -20°C to +45 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6al, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

## DCストリング監視

供給	自己発電	モニタリング機能	Solar SMS, 出力電圧、電流、温度
電圧モニタリング	Solar SMS	温度モニタリング	ソーラー SMS
電流モニタリング	ソーラー SMS		

## DC入力

フューズ保護	いいえ	直流入力数	12
接続タイプ、DC入力ケーブル	WM4 Cフィールドコネクタ	接続DC入力ケーブル (-)	WM4 Cフィールドコネクタ
入力数	12	接続口の数	0
接続 DC 入力ケーブル (+)	WM4 Cフィールドコネクタ	ヒューズの種別	ヒューズカートリッジもホルダーもない
ヒューズの種類	ヒューズカートリッジもホルダーもない		

## DC出力

DC出力ケーブル接続	WM4 Cフィールドコネクタ	接続種類、DC出力ケーブル	WM4 Cフィールドコネクタ
直流出力数	12		

## DC電気プロパティ

定格電圧 1500 V サージ保護DC側 過電圧保護なし

## PV 212SFXCXXVXO1TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ハウジング

取り付け方式	壁取付け	保護度合い	IP65
--------	------	-------	------

## 基準及び標準

標準	EN 61439-2:2020, IEC 61439-2 ed 3.0
----	--

## 保証

時間間隔	5 年
------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 212SXFXCXXVXO1TA3PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

図面

www.weidmueller.com

