

## KTB GP 40XX15V CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

## 一般注文データ

注文番号	8000114136
種別	<a href="#">KTB GP 40XX15V CD S4 6MM</a>
GTIN (EAN)	4099986804739
数量	1 items

## KTB GP 40XX15V CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.2362 inch
高さ	453 mm	高さ (インチ)	17.8346 inch
幅	117 mm	幅 (インチ)	4.6063 inch
正味重量	1984 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	6 mm	溶剤アイレット穴直径 (D)	7 mm
表面仕上	電解研磨仕上	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)

## ハウジングの接地

フランジプレート接地	本体エンクロージャー内の 連続型M10アーススタッド
------------	-------------------------------

## 一般的な情報

素材の厚み	6 mm	設置アドバイス	ねじ取り付け
表面仕上	電解研磨仕上	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
積分固定 グランドプレート	ねじ止め状態 左, 右	保護等級 (UL) フランジプレート	Type 3, Type 4X, Type 12 はい
使用範囲	爆発危険区域, プロセス業 界, 輸送		

## 分類

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		