## KTB GP 40XX20V CD S4 6MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



統合、拡張、個別調整: あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

#### 一般注文データ

注文番号	8000114138
種別	KTB GP 40XX20V CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4099986804760
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

# Weidmüller **3**

### KTB GP 40XX20V CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

MAMID承認件数



ROHS 適合

#### 寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き(インチ)	0.2362 inch
 高さ	350 mm	 高さ(インチ)	13.7795 inch
幅	167 mm	 幅(インチ)	6.5748 inch
正味重量	2795 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
ווטווט אַזווטווענע	十週(心がなり)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

#### アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	6 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	7 mm
表面仕上	電解研磨仕上	基本材質	ステンレススチール 1.4404(316L)

#### 一般な情報

素材の厚み	6 mm	設置アドバイス	ねじ取り付け
表面仕上	電解研磨仕上	基本材質	ステンレススチール 1.4404(316L)
	ねじ止め状態	保護等級(UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
グランドプレート	<u></u>	フランジプレート	はい
使用範囲	プロセス業界, 輸送, 爆発危 険区域		

#### 分類

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 9.0	27-14-24-21
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-14-24-21
ECLASS 11.0	27-14-24-21	ECLASS 12.0	27-14-24-21
ECLASS 13.0	27-14-24-21	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		

カタログステータス / 図面 2