

## TS20/CX10 ST ZN 6250 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



図に類似

統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャを容易に適合させることができます。

端子レール

DIN レール (例：電子機器、端子) 部品をエンクロージャに取り付けるための取り付けレールは、2 種類のサイズが用意されています。

## 一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), エンクロージャ, スロット付き, 高さ: 20 mm, 幅: 454 mm, 深さ: 10 mm, 基本材質: スチール, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	<a href="#">8000117054</a>
種別	TS20/CX10 ST ZN 6250 HOR
GTIN (EAN)	4099986829930
数量	20 items

## TS20/CX10 ST ZN 6250 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	454 mm	幅 (インチ)	17.874 inch
長さ	454 mm	長さ (インチ)	17.874 inch
正味重量	215.59 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	1.5 mm	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール	スタンプ寸法	6.3 x 20 mm

## 一般的な情報

素材の厚み	1.5 mm	設置アドバイス	ねじ
標準	DIN EN 60715	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール	スタンプ寸法	6.3 x 20 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

## TS20/CX10 ST ZN 6250 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

## 一般注文データ

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化、銀色
GTIN (EAN)	4050118063820	
数量	1 ST	